

## ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Pasūtījuma numurs 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 250 kg                          |
| Statiskā kravnesība                  | 500 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                          |
| Kopējais platums                     | 75 mm                           |
| Kopējais svars                       | 1,071 kg                        |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                      |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas  |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni                       |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)                       |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm                                         |
| Protektora platums     | 40 mm                                          |
| Korpusa platums        | 40 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A                                    |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls           | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plašs                       |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes        |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds        |
| Ofsets              | 40 mm                       |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm                    |
| Grozāms savienojums | 205 mm                      |
| Kupola diametrs     | 75 mm                       |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Pasūtījuma numurs 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

B470U00125P62-neu

