

ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	0,72 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	80 mm
Поворотне з'єднання	160 mm
Діаметр ковпачка	75 mm


КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	38 mm
Ширина тіла	38 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	105 mm
Ширина тарілки	80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

