

## LEVINA

5371UAP150R05-18X62

EAN 4031582363692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Offset	38 mm
Draaicirkel	240 mm

## FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	18 mm
Lengte Bout	62 mm



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club

# LEVINA

5371UAP150R05-18X62

EAN 4031582363692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club