

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Otwór, bez obróbki
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	75 mm
Średnica otworu Oś	100 mm
Długość piasty	75 mm
Szerokość korpusu	75 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	500 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	2,31 kg




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Numer zamówienia 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.