

GALEA

5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	162 mm
전체 너비	66 mm
전체 체중	0.559 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 반경	129 mm
회전 간섭	258 mm
돔 직경	59 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	12 mm

GALEA

5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

