

# NOVATECH

ETP 082X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318685

Numéro de commande 00829296



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	62 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Largeur du corps de roue	62 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,114 kg

# NOVATECH

ETP 082X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318685

Numéro de commande 00829296



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

