

AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ○ |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 75 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 150 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 103 mm |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, négyzetes |
| Befeszítőcsap (minimális) | 35 mm |
| Típek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182

Rendelési szám 00064229
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

