

ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586
Bestelnummer 00028112

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,919 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	44,5 mm
Zwenk radius	121 mm
Draaicirkel	242 mm
Diameter koepel	75 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3477PVO080P62



EAN 4031582305586
Bestelnummer 00028112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

