

NOVATECH


ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Objednáací číslo 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	720 kg
Statický Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,532 kg

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	95 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	95 mm
Šířka těla	95 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821
Objednáací číslo 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

