

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821  
Objednávací číslo 00801060

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	720 kg
Statická Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,532 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	95 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	95 mm
Šířka středu kola	95 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Objednáací číslo 00801060

## TECHNICKÉ VÝKRESY

