

AGILA TWIN

2970U00050P40

EAN 4031582302776

Номер заказа 00030051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Agila twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 70 kg |
| Грузоподъемность статическая | 140 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 53 mm |
| Общий вес | 0,217 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 50 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Ширина тела | 20 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 25 mm |
| Радиус поворота | 53 mm |
| Поворотное соединение | 106 mm |
| Диаметр купола | 53 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Тип фитинга | Квадратная пластина |
| Длина пластины | 60 mm |
| Ширина пластины | 60 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776

Номер заказа 00030051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

