



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Linea                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 120 kg                      |
| Statikus teherbírás               | 240 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 124 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                       |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 100 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Poliamid               |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa        |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Ellensúlyoz     | 32 mm                  |
| Körbeforgás     | 108 mm                 |
| Körbeforgás     | 216 mm                 |
| Kupola átmérője | 52 mm                  |

## SZERELVÉNY

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat |
| Talplemez hossza                  | 95 mm                                   |
| Talplemez szélessége              | 70 mm                                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 72 mm                                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 76 mm                                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 44,5 mm                                 |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 52 mm                                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                                   |

# LINEA

5947UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582359893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

