

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40 CV

EAN 4031582383867

Numărul de comandă 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	240 kg
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,46 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
	convex
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	15 mm
Lungime butuc	40 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Potrivit pentru	pimespo_still_wagner

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40 CV

EAN 4031582383867

Numărul de comandă 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

