

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Stylea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 40 kg |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 57 mm |
| Общая ширина | 37 mm |
| Общий вес | 0,65 kg |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось | Заклепки |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 55 mm |
| Ширина Протектор | 11 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Радиус поворота | 64 mm |
| Поворотное соединение | 128 mm |
| Диаметр купола | 18 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm |

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

