

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	20 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	40 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,05 kg
Teljes szélesség	26 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	11 mm
Körbeforgás	54 mm
Kupola átmérője	26,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	32 mm
Futófelület szélessége	14 mm
Test szélessége	14 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	38 mm
Talplemez szélessége	32 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	24 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	30 mm
Tengely furat átmérője	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Rendelési szám 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

