产品信息

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	60 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	72 mm
总重量	0.78 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	浅灰色 （RAL7035）
偏移量	25 mm
旋转半径	71.8 mm
转向干涉	143.6 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 （A）	85 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH