

LINEA

5941UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam | Linea |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 130 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 260 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 148 mm |
| Totale breedte | 82 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Uitzwenking | 258 mm |
| Diameter koepel | 52 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand |
| Lengte plaat | 95 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 72 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 76 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 44,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 52 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

LINEA

5941UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award