

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

Rendelési szám 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Forgóvillaás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 125 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 250 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 250 °C |
| Összsúly | 128 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,681 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Műanyag termokészlet, hőálló |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Száraz csapágyhüvely |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Fekete |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 35 mm |
| Test szélessége | 35 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 90 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 91 mm |
| Körbeforgás | 182 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394
Rendelési szám 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

