# KAPPA

## 9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Numéro de commande 09803601



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Kappa |
| Capacité de charge à 4 km/h | 1020 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 850 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1700 kg |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 205 mm |
| Largeur totale | 98 mm |
| Poids | 3.36 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Lubrication nipple | 1 |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA

## 9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Numéro de commande 00803601

**Dessins du produit**




