

# PURETECH

FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	80 mm
Diâmetro do furo do eixo	30 mm
Comprimento do cubo	90 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (A)	67 Shore A

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	810 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	675 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1350 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	6,9 kg

# PURETECH


FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Número de encomenda 00836533  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# PURETECH

FVP 250x80-Ø30 H190

EAN 4031582365479

Número de encomenda 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.