

NOVATECH

ITB 200X50-Ø20 HL54

EAN 4031582397949

Numéro de commande 00861402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Alésage avec clavette |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 54 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 960 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 800 kg |
| Capacité de charge statique | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 1,22 kg |

NOVATECH

ITB 200X50-Ø20 HL54

EAN 4031582397949

Numéro de commande 00861402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

