

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Objednávací číslo 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,639 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Běhounu	Dopravní šedá A (RAL7042)
Barva Kola	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	90 pobřeží A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	95 mm
Průměr otáčení	190 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765
Objednáací číslo 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

