


# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Omikron flex
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	900 kg
6 公里/小时的载重	600 kg
静态载重	1800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	272 mm
总重量	11 kg

## 轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	Ultratech 聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

## 支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	特殊功能
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	100 mm
旋转半径	200 mm
转向干涉	400 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	140 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	13 mm
螺栓孔直径	105 mm