

AGILA

2470DYK075R07-Ø31-35

EAN 4031582340976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	61,5 mm
Průměr otáčení	123 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	31 mm
Expandér (maximální)	35 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470DYK075R07-Ø31-35

EAN 4031582340976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

