

STYLEA

5920PJ040P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	43,5 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	0,049 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	40 mm
Larghezza battistrada	12 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	12 mm
Raggio di piroettamento	39 mm
Ingombro di piroettamento	78 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	27 mm
Larghezza foro piastra (massima)	27 mm
Diametro del foro della piastra	5 mm