

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	123 mm
Kopējais platums	118 mm
Kopējais svars	5,29 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	30 mm
Pagriezienu rādiuss	72 mm
Grozāms savienojums	144 mm
Kupola diametrs	104 mm

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	112 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm