

# ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                         |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 350 kg                           |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 280 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 700 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                            |
| Peso total                    | 1.18 kg                          |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                      |
| Material del cuerpo                | Aluminio                                    |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Color Aro                          | Gris/sin marcas                             |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 160 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                                       |
| Diámetro del agujero del Eje       | 25 mm                                       |
| Longitud del cubo                  | 60 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                                  |

# ELASTECH


IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828

Número de pedido 00830803  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319878

Número de pedido 10930803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.