ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech plus
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	240 kg
Товароносимост при 6 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	480 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Двоен фланец с Пътека
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	26 mm
Диаметър на отворите Oc	15 mm
Дължина на центъра	32 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер на поръчката 00860912

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH