INFORMAÇÕES DO PRODUTO

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Tomada
Tipo	Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Altura total	36 mm
Peso geral	0,01 kg

ENCAIXE

Tipo de fixação	Encaixe sintético, quadrado
Diâmetro do Furo	26 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215

Número de encomenda 00016313

Desenhos do produto



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH