

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Objednávací číslo 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	56 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,08 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Průměr otvoru Šroub	0 mm
Délka poklice	0 mm
Šířka těla	7 mm
Tvrdest Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	20 mm
Radius otočení	52 mm
Otočné rušení	104 mm
Průměr otočné kamery	0 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	8 mm

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510
Objednáací číslo 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

