

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Objednávací číslo 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	56 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,115 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Šířka středu kola	10 mm
Tvrдость Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlívání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Vyosení	20 mm
Poloměr otáčení	54 mm
Průměr otáčení	108 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804
Objednáací číslo 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

