

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	630 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	215 mm
전체 너비	141 mm
전체 체중	15.19 kg

## 휠

베어링	가공되지 않은 허브
직경	150 mm
트레드 폭	35 mm
차체 너비	35 mm

## 하우징

오프셋	35 mm
회전 반경	115 mm
회전 간섭	230 mm
돔 직경	128 mm

## 피팅

플레이트 길이	145 mm
플레이트 너비	145 mm
플레이트 홀 길이(최대)	120 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	120 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

