

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

주문 번호 00800999

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	회전 캐스터
표준	유사한 EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	6000 kg
6km/h에서의 적재 용량	4000 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	9000 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	415 mm
전체 너비	272 mm
전체 체중	66.91 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	투명 코팅
오프셋	80 mm
회전 반경	248 mm
회전 간섭	496 mm
Lubrication nipple	1
돔 직경	250 mm

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	300 mm
트레드 폭	80 mm
차체 너비	80 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	270 mm
플레이트 너비	250 mm
플레이트 홀 길이(최대)	210 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	230 mm
플레이트 구멍 직경	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

주문 번호 00800999
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

