INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●○○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	960 kg
Nosivost na 6 km/h	800 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D
Tip ležaja	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Broj porudžbine 00801045

Crteži proizvoda




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Broj porudžbine 00301045



© Copyright 2026 TENTE International GmbH