

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	2400 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2000 kg
Statiskā kravnesība	4800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	355 mm
Kopējais svars	19,005 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	70 mm
Grozāms savienojums	452 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

TEHNISKIE RASĒJUMI

