

AGILA

2477PJP125R47-32-35

EAN 4031582326932
Bestelnummer 00064042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Totaal gewicht | 1,075 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|--------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Draaicirkel | 262 mm |

FITTING

| | |
|---------------------------------|---|
| Type bevestiging | Synthetische expander, vierkant |
| Expander bevestiging (minimaal) | 32 mm |
| Expander bevestiging (maximaal) | 35 mm |
| Tip | Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen. |

AGILA

2477PJP125R47-32-35

EAN 4031582326932
Bestelnummer 00064042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

