

## ALPHA STAINLESS

8477UOO080P62

EAN 4031582313079  
Broj porudžbine 00035615

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	200 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	108 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0,775 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	80 mm
Širina omotac	34 mm
Širina tela	34 mm
Teškoća gazaćeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	44,5 mm
okretni radijus	123 mm
Otpor okretanju	246 mm
Prečnik kupole	75 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079  
Broj porudžbine 00035615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

B477U00080P62-neu

