

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Schiuma di poliuretano
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	45 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	53 mm
Durezza del Battistrada (A)	70 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,555 kg

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

