

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	90 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	78 mm
Totale breedte	58 mm
Totaal gewicht	0,22 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	60,5 mm
Draaicirkel	121 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	8 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT


5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370775

Bestelnummer 00770580
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award