

# ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 160 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 155 mm                           |
| Peso total                    | 1.27 kg                          |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Color                    | Pasivado azul          |
| Desplazamiento           | 40 mm                  |
| Radio de giro            | 121 mm                 |
| Interferencia de giro    | 242 mm                 |

## ARO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tread hardness                     | blando                                      |
| Material del cuerpo                | Poliamida                                   |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos                      |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                        |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 64 Shore A                                  |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 13 mm                 |

# ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

