

AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442
Bestelnummer 00006129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 160 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 0,675 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Draaicirkel | 207 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 56 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Diameter plaatgat | 8,5 mm |

AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442
Bestelnummer 00006129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

