ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA CARE

## 2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila care |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 163 mm |
| Общий вес | 0,92 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 103,5 mm |
| Поворотное соединение | 207 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен, электропроводный |
| Материал протектора | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней |
| Диаметр Болт | 28 mm |
| Длина Болт | 96 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE


2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Чертежи изделия**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH