

# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302530

Objednávací číslo 00060551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral twin                                            |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka                   |
| Nosnost 3 km/h              | 125 kg                                                   |
| Nosnost 4 km/h              | 125 kg                                                   |
| Statický Nosnost            | 375 kg                                                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                                                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                                    |
| Celková výška               | 129 mm                                                   |
| Celková šířka               | 63 mm                                                    |
| Celková hmotnost            | 1,04 kg                                                  |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd                  |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kolo         | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 15 mm                    |
| Šířka těla         | 15 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, střední   |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva                | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Offset               | 31 mm                    |
| Radius otočení       | 85 mm                    |
| Otočné rušení        | 170 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 61,5 mm                  |

## MONTÁŽ

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ montáže                           | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
| Průměr Matice                         | 32 mm                                                          |
| Délka Matice                          | 51 mm                                                          |
| Poloha Matice                         | 7 mm                                                           |
| Množství montážních otvorů pro Matice | 4                                                              |



Německá cena  
za  
Design



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN


2944UAP100R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302530  
Objednáací číslo 00060551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena  
za  
Design



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award