

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numărul de comandă 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea low height
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	103 mm
Lățime totală	73 mm
Greutate totală	0,45 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	32 mm
Raza de pivotare	88 mm
Interferență pivotantă	176 mm
Diametru cupolă	41 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	20 mm
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Potrivit pentru	60_c_storage_temperature

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
Interzumproduct
design
awardPremiul
pentru
Design IF

LINEA LOW HEIGHT




5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numărul de comandă 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



product
design
award

Premiul
pentru
Design IF