

## ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритация             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                             |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 100 kg                                      |
| Електропровідність                 | Ні                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 155 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 75 mm                                       |
| Загальна вага                      | 1,22 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Нержавіюча сталь        |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                   |
| Радіус повороту     | 123 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 246 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 75 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                          |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування             |
| Носіння                 | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                    |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)           |
| Діаметр                 | 125 mm                                |
| Протектор               | 37 mm                                 |
| Ширина тіла             | 37 mm                                 |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 105 mm              |
| Ширина тарілки                            | 85 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627

Номер замовлення 00035729

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu

