INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LUMINA

## AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ○ ○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Lumina |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 56 mm |
| Largura geral | 55 mm |
| Peso geral | 0,07 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Polipropileno |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raio giratório | 62 mm |
| Interferência giratória | 124 mm |
| Diâmetro do dome | 0 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Cor do Piso | “Traffic grey A” (RAL7042) |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 10 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura do corpo | 10 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Número de encomenda 00073762

**Desenhos do produto**

