**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# MAXTECH

## UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092




Изображение может отличаться от оригинального продукта

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 12 mm |
| Длина хаба | 44,4 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Maxtech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 300 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,21 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Номер заказа 00029592

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH