

NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO


Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1100 kg
Nosnost 6 km/h	900 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	2,86 kg




NOVATECH

FTP 160x50-025 H160

EAN 4031582389568

Objednáací číslo 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.