

## AGILA TWIN

2977YGO075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila twin                      |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | ✓                               |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 102 mm                          |
| Ukupna širina                  | 71 mm                           |
| Ukupna težina                  | 0,697 kg                        |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (sličan RAL7001)                 |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                                  |
| Prečnik                    | 75 mm                                         |
| Širina omotac              | 25 mm                                         |
| Širina tela                | 25 mm                                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | kuciste za dva Tocak  |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| Boja            | plavo cinkovano       |
| ofset           | 31,3 mm               |
| okretni radijus | 99 mm                 |
| Otpor okretanju | 198 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 46,5 mm           |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8,5 mm            |

# AGILA TWIN

2977YGO075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

