

## ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758

Номер заказа 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Название продукта                     | Zeta stainless                               |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз  |
| Стандартный                           | EN12533 - Высокнагруженные<br>колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 500 kg                                       |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 400 kg                                       |
| Нержавеющая сталь                     | ✓  |
| Грузоподъемность статическая          | 1000 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -30 °C                                       |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C  |
| Общая высота                          | 240 mm                                       |
| Общая ширина                          | 96 mm  |
| Общий вес                             | 3,291 kg                                     |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид   |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный                                 |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник Нержавеющая<br>сталь |
| Ось                     | Винт с гайкой  |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый  |
| Диаметр                 | 200 mm   |
| Ширина Протектор        | 50 mm  |
| Ширина тела             | 50 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал              | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный         |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом          |
| Цвет                  | Нержавеющая сталь          |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                      |
| Радиус поворота       | 161 mm                     |
| Поворотное соединение | 322 mm                     |
| Диаметр купола        | 96 mm                      |

## ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 137 mm                 |
| Ширина пластины                             | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 74 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 74 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758  
Номер заказа 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

